



CHAMELEON 10

Параметры зоны



Переходная зона клинера



Режим: Clean and Condition

Speed: Max Clean

Начать нанесение клинера: 0 фут(30,5 см)

Начать обработку скребком: 0 фут(30,5 см)

Start Conditioning: 12 Inches

Раздельные фазы очистки/нанесения: Нет

Зона 1	Avg	Ratio	Зона 2	Avg	Ratio
Left	53,0	1,8 : 1	Left	23,0	2,8 : 1
Right	31,0	1,8 : 1	Right	19,0	2,8 : 1
Центр	95,0		Центр	65,0	
Зона 3	Avg	Ratio	Зона 4	Avg	Ratio
Left	13,6	3,3 : 1	Left	1,0	1,0 : 1
Right	10,8	3,3 : 1	Right	1,0	1,0 : 1
Центр	45,0		Центр	1,0	